FABORY



Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 16X160MM

Artículo No.	39100.160.160
Marca	-
UBB	950359369622
UNSPSC	31163201
EAN	8715492805966
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	16 mm
Longitud	160 mm
Material	Acero muelle
Material técnico	420-560 HV30
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características

Normas

ISO	8752
NEN	2458
BS	7060
DIN	1481

	especiales de los pines rectos ranurados:Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:

Especificación técnica

a (min.)	2
d1 (max.)	16.8
d1 (min.)	16.5
d2 ≈	10.5
D (mm)	16
L (mm)	160
s	3
V	171

Diseño técnico