FABORY



Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 10X8X100MM

Artículo No.	39220.108.100
Marca	-
UBB	950359537368
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811523
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	100 mm
Material	Acero
Material técnico	C45+C
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

DIN	6887
ISO	R774
BS	4235-1

Especificación técnica

b	10
Para eje ø	30
Para eje ø ≤	38
h (nom.)	8
h1	8.2
h2	12
L (mm)	100

Diseño técnico

