FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M5X45

Artículo No.	46010.050.045
Marca	-
UBB	500645383950
UNSPSC	31161620
EAN	8717077095410
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	45 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	45
P	0.8
s	8

Diseño técnico

