FABORY



Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M1,4X5

Artículo No.	48020.014.005
Marca	-
UBB	500645389577
UNSPSC	31161504
EAN	8717077095977
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.4
Longitud	5 mm
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207
DIN	84

Especificación técnica

d-D	M1.4
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	0.9
L (mm)	5
n	0.3
P	0.3
t (min.)	0.4

Diseño técnico