FABORY



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 4X25MM

Artículo No.	50370.040.025
Marca	-
UBB	950368017774
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245632
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4 mm
Longitud	25 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

BS	4620
ISO	1051
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	4
d2	7
d3 (min.)	3.87
D (mm)	4
e (max.)	2
k (js14)	2.4
L (mm)	25

Diseño técnico