
FABORY



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 6X16MM

Artículo No.	50370.060.016
Marca	-
UBB	950368019267
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245816
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	16 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

ISO	1051
BS	4620
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	6
d2	10.5
d3 (min.)	5.82
D (mm)	6
e (max.)	3
k (js14)	3.6
L (mm)	16

Diseño técnico

