FABORY



Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M2,6

Artículo No.	50500.026.001
Marca	-
UBB	950357109954
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247308
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2.6
Para diám . nom.	2.6mm
Material	Bronce fosfatado
Material técnico	CU4

Normas

DIN	128-A

Especificación técnica

d1 (min.)	2.7
d2 (max.)	5.2
h (max.)	1.1
s	0.6

Diseño técnico

