FABORY



DIN 661/302 Aluminio 99,5 3X10MM

Artículo No.	50680.030.010
Marca	-
UBB	950368034191
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248503
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3 mm
Longitud	10 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

ISO	1051
DIN	661/302
BS	4620

Especificación técnica

d1	3
d2	5.2
d3 (min.)	2.87
D (mm)	3
e (max.)	1.5
k ≈	1.4
L (mm)	10

Diseño técnico

