FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M6X140

Artículo No.	51000.060.140
Marca	-
UBB	951351754209
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250315
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	140 mm
Clase	Min.50
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	140
P	1

Diseño técnico



FABORY