FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X120

Artículo No.	51000.120.120
Marca	-
UBB	950351766197
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250957
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	120 mm
Clase	Min.50
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120

Diseño técnico



P	1.75
s	19

FABORY