FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X140

Artículo No.	51000.120.140
Marca	-
UBB	950351766270
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250971
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	140 mm
Clase	Min.50
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140

Diseño técnico



P	1.75
s	19

FABORY