FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M14X80

Artículo No.	51000.140.080
Marca	-
UBB	950351766767
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251114
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	80 mm
Clase	70
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80

Diseño técnico