FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M14X130

Artículo No.	51000.140.130
Marca	-
UBB	951351757848
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251169
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	130 mm
Clase	Min.50
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	130

Diseño técnico