FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M16X45

Artículo No.	51000.160.045
Marca	-
UBB	500621781946
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510585
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	45 mm
Clase	70
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	45

Diseño técnico

