FABORY



Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X80

Artículo No.	51120.060.080
Marca	-
UBB	950353263391
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272010
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	80 mm
Clase	70
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Diseño técnico