FABORY



Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X60

Artículo No.	51120.100.060
Marca	-
UBB	950353463454
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272270
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	70
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
DIN	84

Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	60
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Diseño técnico