FABORY



Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X45MM

Artículo No.	51683.039.045
Marca	-
UBB	500571721033
UNSPSC	31161507
EAN	8715494131605
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.9 mm
Longitud	45 mm
Caracteristicas de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14586 C

Especificación técnica

D (mm)	3.9
dk (max.)	7.5
k (max.)	2.3
L (mm)	45
P	1.3
Llave de vaso	20

Diseño técnico