FABORY

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X22MM

Artículo No.	51689.039.022
Marca	-
UBB	500571501740
UNSPSC	31161507
EAN	8715494105057
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.9 mm
Longitud	22 mm
Caracteristicas de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

NF	E25-657 C
ISO	7051 CZ
DIN	7983 CZ

Especificación técnica

D (mm)	3.9
dk	7.5
f ≈	1.3
k ≈	2.3
L (mm)	22
Nr. ranura	2
P	1.4

Diseño técnico