FABORY



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X38MM

Artículo No.	51689.042.038
Marca	-
UBB	950352782417
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305299
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2 mm
Longitud	38 mm
Caracteristicas de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7983 CZ
ISO	7051 CZ
NF	E25-657 C

Especificación técnica

D (mm)	4.2
dk	8.1
f ≈	1.4
k ≈	2.5
L (mm)	38
Nr. ranura	2
P	1.4

Diseño técnico

