
FABORY

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M5X30



Artículo No.	53345.050.030
Marca	-
UBB	500690310403
UNSPSC	31161504
EAN	8717077789050
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	30 mm
Clase	80
Caracteristicas de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-119-1
DIN	≈965
ISO	14581

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	30
P	0.8
Llave de vaso	25

Diseño técnico

