FABORY



Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401) M24

Artículo No.	55450.240.001
Marca	-
UBB	950357123062
UNSPSC	31161811
EAN	8715492345813
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Para diám . nom.	24mm
Material	Acero muelle inoxidable
Material técnico	A4 (1.4401)
Info	A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).

Normas

DIN	127-B

Especificación técnica

d1 (min.)	24.5
d2 (max.)	40
h (max.)	11.8
s	5

Diseño técnico

