
FABORY



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero inoxidable (Inox) A4 6X30MM

Artículo No.	55490.060.030
Marca	-
UBB	500571701720
UNSPSC	31162201
EAN	8715494116688
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	30 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4

Normas

BS	4620
DIN	660/124
ISO	1051

Especificación técnica

d1	6
d2	10.5
d3 (min.)	5.82
D (mm)	6
e (max.)	3
k (js14)	3.6
L (mm)	30

Diseño técnico

