
FABORY



Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X120

Artículo No.	55500.060.120
Marca	-
UBB	951351841410
UNSPSC	31161612
EAN	8715492346506
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	120 mm
Threaded pitch (P)	1
Clase	70
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4933
NEN	≈303
ISO	≈8677
DIN	603

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	120
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Diseño técnico

