
FABORY



Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X200

Artículo No.	55500.100.200
Marca	-
UBB	500571453645
UNSPSC	31161612
EAN	8715494126120
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	200 mm
Threaded pitch (P)	1.5
Clase	70
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4933
ISO	≈8677
NEN	≈303
DIN	603

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	200
P	1.5
fn (max.)	6.6
Vn (max.)	10.58

Diseño técnico

