
FABORY



Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M12X100

Artículo No.	55500.120.100
Marca	-
UBB	951351846955
UNSPSC	31161612
EAN	8715492346902
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	100 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Clase	70
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	603
ISO	≈8677
BS	≈4933
NEN	≈303

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	100
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Diseño técnico

