FABORY

KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Negro Aluminio / acero inoxidable M5X25

Artículo No.	58653.050.025
Marca	-
UBB	500689922838
UNSPSC	31162807
EAN	4059245024360
Env. de 2	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Color	Negro
D1_MM	5mm
Material	Aluminio / acero inoxidable
Material técnico	EN AC-46200/1.4542
Info	Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango de aluminio fundido EN-AC 46000. Botón de presión de aluminio EN-AW 2024 T4. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Mango negro anodizado. Botón de presión azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Los

Normas

	pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. El pino de acero inoxidable endurecido y de alta resistencia permite cargas extremas con bajo desgaste. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max.Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con lazo K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.

Especificación técnica

B	46
Agujero de recepción (H11)	5
D1	5
D2	5.54
D3	11.9
D4	5.8
L1	6
L2	30.7

Diseño técnico



L3	19.3
L	25
Fuerza de corte (cizallamiento doble), máx. (kN)	24.4