
FABORY



Dormer Macho de roscar de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M12

Artículo No.	5V729022
Marca	-
UBB	500631448494
UNSPSC	23241615
EAN	7320760674406
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Modelo	Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca	23
Longitud total	110
Diámetro del eje	9
Tipo de rosca	Métrico
Longitud de corte	23
Rosca de paso	1.75
Número de cuchillas de corte	3
Material de corte	Otro
Llave cuadrada	7

Normas