FABORY



Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4305 M6X14

Artículo No.	71566.060.001
Marca	-
UBB	950355789393
UNSPSC	31162802
EAN	8715492910301
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	14 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A1
Rosca	Métrica
Tipo no.	302
Info	Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Normas

Especificación técnica

d-D	M6
d1	M6
d2	10
Profundidad del agujero (mín.)	17
L (mm)	14

Diseño técnico

P (d1)	1
P (d2)	1.5