FABORY



Anclaje perno tipo FH II-B M12X75/10

Artículo No.	97635FIS
Marca	-
UBB	500616711403
UNSPSC	31162101
EAN	4006209976357
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Info	do= Nominal diameter of drill bit.Min. td= Recommended drilling depth.hef= Effective anchorage depth.tfix= Grip range.s = Width across flats.kN = Load in kN.The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.Final calculations should

Normas

comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Especificación técnica

Diseño técnico

