FABORY



# Anclaje perno tipo FH II-B M12X75/40

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 97637FIS |
| Marca | - |
| UBB | 500616711650 |
| UNSPSC | 31162101 |
| EAN | 4006209976371 |
| Env. de 1 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M12 |
| Info | do= Nominal diameter of drill bit.Min. td= Recommended drilling depth.hef= Effective anchorage depth.tfix= Grip range.s = Width across flats.kN = Load in kN.The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.Final calculations should |

## Normas

comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

## Especificación técnica

## Diseño técnico

