FABORY



Tornillo cabeza hexagonal estructural heavy rosca oversized UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Galvanizado caliente Gr.A325 Type 1 oversized 1/2-13X3 Inch

Artículo No.	U04210.050.0300
Marca	-
UBB	500624074943
UNSPSC	31162400
EAN	8715492877574
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/2 Inch
Longitud	3 Inch
Clase	Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Carbon or alloy steel
Material técnico	ASTM F3125
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Unified National Coarse
Info	Los tornillos galvanizados en caliente oversized se producen de acuerdo con la clase de tolerancia de rosca 2A antes de la pasivación.Por lo tanto, después

Normas

ASME	B18.2.6

	de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 2B. Las tuercas adecuadas deben ser roscadas sobredimensionadas según ASTM A563oversized

Especificación técnica

F	0.875
H	0.3125
LT (min.)	1
TPI	13

Diseño técnico