FABORY



Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado #4-40X1/8

Artículo No.	U07860.011.0012
Marca	-
UBB	500624395629
UNSPSC	31162400
EAN	8715492896483
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.4
Longitud	1/8 Inch
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F912
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Flat
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Info	Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Normas

ASME	B18.3
BS	2470

Especificación técnica

C (max.)	0.061
J	0.05
t (min.)	0.07
Hilos por pulgada	40

Diseño técnico

