FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X240

Numéro d'article	01000.480.240
Marque	-
UBB	950351035486
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012173
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M48
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	240
P	5
s	75

Dessin technique