FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X90

Numéro d'article	01200.060.090
Marque	-
UBB	950351142639
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025005
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Dessin technique

