FABORY



Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M30X40

Numéro d'article	01210.300.040
Marque	-
UBB	500621732600
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503877
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Dessin technique

