FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M33X100

Numéro d'article	01210.330.100
Marque	-
UBB	950351085135
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032409
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Dessin technique