FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M6X100

Numéro d'article	01220.060.100
Marque	-
UBB	952351308533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033185
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	100
P	1
s	10

Dessin technique