FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M14X160/S=22

Numéro d'article	01220.140.160
Marque	-
UBB	952351982568
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034113
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

Dessin technique