FABORY

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse | 8| M12

Numéro d'article	01325.120.001
Marque	-
UBB	500505356112
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207942
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Classe	|8|
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Dessin technique

