FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M10X140

Numéro d'article	01400.100.141
Marque	-
UBB	952351090487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408389
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'insèreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

Dessin technique

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
s	16

