FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M24X300

Numéro d'article	01400.240.300
Marque	-
UBB	950351940834
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409539
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	300 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'insèreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique

Normes

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

Dessin technique

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	300
P	3
s	36

