FABORY

# Écrou hexagonal DIN 934 Acier Dacromet 500 LC Grade A |10| M14

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 04123.140.001 |
| Marque | - |
| UBB | 951355015425 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715492119827 |
| PKG. de 100 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M14 |
| Classe | \|10\| |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Dacromet 500 LC Grade A |
| Filetage | Filetage métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| NEN | 1560 |
| DIN | 934 |
| NF | E25-401 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| d-D | M14 |
| m | 11 |
| P | 2 |
| s | 22 |

## Dessin technique

