FABORY

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10 M24

Numéro d'article	04130.240.001
Marque	-
UBB	500613153187
UNSPSC	31161727
EAN	8715494427241
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032

Spécifications techniques

d-D	M24
m (max.)	21.5
P	3
s	36

Dessin technique

