FABORY



Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 10.9 M12X1,50X40

Numéro d'article	04170.120.040
Marque	-
UBB	950351337015
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122179
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	40 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1568
ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.5
s	19

Dessin technique