FABORY

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M18X90

Numéro d'article	07060.180.090
Marque	-
UBB	950351415977
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058560
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241

Spécifications techniques

b	48
d-D	M18
dk (max.)	27
Filetage total quand L ≤	65
k (max.)	18
L (mm)	90
P	2.5
s	14

Dessin technique