FABORY

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M27X70

Numéro d'article	07060.270.070
Marque	-
UBB	952351351673
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059628
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

Spécifications techniques

b	66
d-D	M27
dk (max.)	40
Filetage total quand L ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	70
P	3
s	19

Dessin technique