FABORY

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X100

Numéro d'article	24520.060.100
Marque	-
UBB	950353120401
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631046
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	100
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique