FABORY



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X45

Numéro d'article	24520.080.045
Marque	-
UBB	950353121318
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631220
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	45 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	45
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique