FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X75

Numéro d'article	24540.060.075
Marque	-
UBB	950353681170
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633750
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	75 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	75
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

