FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X25

Numéro d'article	24560.040.025
Marque	-
UBB	950353144831
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634832
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique